

LABO STA 1500

= YAMATO SANGYO CO.,LTD. =

供給可能!!

ネジレンナット仕様を選定可能

「安全」に「簡単」に分析用標準ガスを



【ネジレンナット】

YAMATO
SANGYO

想いは、制御しない。

「LABO STA 1500 型番構成」

型番構成

製品名	口金	連結管	減圧弁	圧力計
ラボスタ	W22/14 右	ネジレン	MSR-1B	25/0.4MPa
LS	11	N	MB	2204
	W22/14 左	標準	MSR-1S	25/0.6MPa
	12	無記名	MS	2205
	W21/14 左		NPR-1B	25/1.0MPa
	13		NB	2210
			NPR-1S	25/1.6MPa
			NS	2211
			NHW-1B	
			WB	
			NHW-1S	
			WS	

- 11………不活性の窒素、アルゴン、炭酸、可燃性の酸素 etc
- 12………可燃性の水素、メタン etc
- 13………ヘリウム
- ネジレン…ベアリング入りで捻じれない(長寿命)
- MSR-1B…真鍮、二段減圧、圧力安定、微流量 OK
- MSR-1S……SUS、二段減圧、圧力安定、微流量 OK
- NPR-1B……真鍮、バランス式、1L/min 以上
- NPR-1S……SUS、バランス式、1L/min 以上
- NHW-1B…真鍮、二段減圧、温度降下に対応(フィン付)
- NHW-1S…SUS、二段減圧、温度降下に対応(フィン付)

参考例

ラボスタ	W22/14 右	ネジレン	MSR-1B	25/0.4MPa
LS	11	N	MB	2204

「ネジレンナット仕様」が追加!!

ネジレンナットとは

- 従来のナットと比べ締付時の供回りがありません。
- 金属疲労が少ないので製品が長持ちします。
- ネジの焼き付き・カジリを防止します。
- パッキンへの回転による、変形や破損もありません。


内部構造

高荷重型スラストベアリングの内蔵で配管の供回りを完全にストップ。



フッ素樹脂特殊コーティングがネジの焼き付き・カジリを防止。

連結可能商品



連結管 PSN-01

ネジレン取付時の注意



- パッキンは取付け毎に新品に交換して下さい。
- 清潔なグリーン手袋を用いて取り付けて下さい。

お取扱い店様



ヤマト産業株式会社

本社・工場	☎544-0004	大阪市生野区巽北 4 丁目 11 番 17 号	☎(06)6751-1151	FAX 06-6752-0577
テクノセンター	☎547-0001	大阪市平野区加美北 2-4-21	☎(06)6753-1716	FAX 06-6753-2031
東京支店	☎144-0033	東京都大田区東糀谷 2-1-18 東邦羽田ビル 201 号	☎(03)6372-1687	FAX 03-6372-1695
大阪支店	☎544-0004	大阪市生野区巽北 4 丁目 11 番 17 号	☎(06)6751-5101	FAX 06-6754-1810
名古屋支店	☎460-0021	名古屋市中区平和 1 丁目 4 番 15 号	☎(052)331-4147	FAX 052-331-1307
札幌営業所	☎001-0034	札幌市北区北 34 条西 3 丁目 3 番 26 号	☎(011)758-2223	FAX 011-758-4010
仙台営業所	☎984-0015	仙台市若林区卸町二丁目 9-17 ベレタ卸町 101 号	☎(022)238-9005	FAX 022-284-4601
つくば営業所	☎300-0045	茨城県土浦市文京町 10-6	☎(029)823-0071	FAX 029-823-0090
上尾営業所	☎362-0024	埼玉県上尾市五番町 22-4	☎(048)720-5679	FAX 048-720-5789
四国営業所	☎761-8044	高松市円座町 615-2	☎(087)885-2478	FAX 087-885-2185
広島営業所	☎736-0032	広島県安芸郡海田町南幸町 5-2	☎(082)823-8205	FAX 082-823-8207
九州営業所	☎839-0862	福岡県久留米市野中町 1438-1 D.M.BLD2F	☎(0942)36-7691	FAX 0942-36-7692